


AP 45/LI OR 1665**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Bočnice, RS 45 Oranžová, Koncová deska nosné lišty DIN vlevo, Šířka: 8 mm |
| Číslo objednávky | 1011590000 |
| Typ | AP 45/LI OR 1665 |
| GTIN (EAN) | 4032248723577 |
| Množství | 20 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 22.8 mm | Hloubka (v palcích) | 0.8976 inch |
| Výška | 45 mm | Výška (v palcích) | 1.7716 inch |
| Šířka | 8 mm | Šířka (v palcích) | 0.315 inch |
| Délka | 45 mm | Délka (v palcích) | 1.7716 inch |
| Čistá hmotnost | 2.35 g | | |

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|------------------------------------|------------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | Izolační materiál | PA 66 |
| Skupina izolačního materiálu | I | Provedení povrchu | neošetřené |
| Základní materiál | PA 66 | Komparativní index sledování (CTI) | 600 ≤ CTI |

Obecné údaje

Barevný Oranžová Stupeň krytí IP00
Barevný graf (podobné) RAL 2000 Encapsulation option Ne

Důležitá poznámka

Informace o produktu Artikel již brzy nebude k dispozici. Neprovádějte žádné další návrhy. Alternativně lze použít profilové řady RS 70 a RS 100.

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

Nákresy

RAIL MOUNTING

