

**IE-BS-V01P-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC  
6 1076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 plastová vložka -  
vložka RJ45

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Příruba RJ45, IP67, Varianta 1 plast, spojka RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky	<a href="#">1012370000</a>
Typ	IE-BS-V01P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248720026
Množství	10 items

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E316369

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3.3 g
----------------	-------

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

## Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45
Popis výrobku	Varianta 1 plast, spojka RJ45 / RJ45	Materiál těsnění	NBR
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Stínění	360&deg, celkový kryt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

## Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---	----------------	---	----------------

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Výřez instalace**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**Detailní výkres**

Tloušťka stěny při použití středového šroubového spoje

## IE-BS-V01P-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V01P	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">196570000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Množství	10 ST		

## IE-BS-V01P-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Counterpart

www.weidmueller.com

## Sets - RJ45



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC  
 61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 plastová vložka -  
 vložka RJ45

## Všeobecné objednáací údaje

Typ	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Verze
Číslo	<a href="#">1012570000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 1 kov, s ochranou proti přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248720200	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Verze
Číslo	<a href="#">1012490000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 1 plast, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248720132	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Verze
Číslo	<a href="#">1012560000</a>	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 1 plast, s ochranou proti přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248720194	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01P-RJ45-TH	Verze
Číslo	<a href="#">1012470000</a>	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 1 plast, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248720125	
Množství	10 ST	