

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC
6 1076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 plastová vložka -
vložka RJ45

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba RJ45, IP67, Varianta 1 kov, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky	1012380000
Typ	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3.5 g
----------------	-------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Popis výrobku	Varianta 1 kov, IDC, EIA/ TIA 586 A	Propojení	TIA-568A
Materiál těsnění	NBR	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Průřez izolace, max.	1.6 mm	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22	Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22	Stínění	360°deg, celkový kryt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3bt		

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	---	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


Nákresy

Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Detailní výkres



Tloušťka stěny při použití středového šroubového spoje

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V01P	Verze	
Číslo objednávky	1965700000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Množství	10 ST		

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Protikus

www.weidmueller.com

Sets - RJ45



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC 61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 plastová vložka - vložka RJ45

Všeobecné objednáací údaje

Typ	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Verze
Číslo	1012490000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 1 plast, Cat.6A / Class EA
objednávky		(ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720132	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Verze
Číslo	1012570000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 1 kov, s ochranou proti
objednávky		přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720200	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01P-RJ45-TH	Verze
Číslo	1012470000	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 1 plast, Cat.6A / Class EA (ISO/
objednávky		IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720125	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Verze
Číslo	1012560000	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 1 plast, s ochranou proti
objednávky		přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720194	
Množství	10 ST	