

IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC
6 1076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 plastová vložka -
vložka RJ45

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 1 plast, s ochranou proti přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Číslo objednávky | 1012560000 |
| Typ | IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP |
| GTIN (EAN) | 4032248720194 |
| Množství | 10 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E316369 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 39.9 g |
|----------------|--------|

Teploty

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
| Teplota instalace | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|---|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP | 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81 |

Všeobecné údaje

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| Připojení 1 | RJ45 | Připojení 2 | Crimp |
| Popis výrobku | Varianta 1 plast, s ochranou proti přehýbání | Barevný | černá |
| Hlavní materiál krytu | PA UL 94 V0 | Průřez izolace, min. | 0.85 mm |
| Průřez izolace, max. | 1.05 mm | Kategorie | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Povrch kontaktu | Pozlacený nikl | Průměr připojení, pevný vodič | 0.36...0.51 mm |
| Průřez připojení vodiče, pevný (AWG) | AWG 26/1...AWG 24/1 | Průměr připojení, pružný vodič | 0.46...0.61 mm |
| Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG) | AWG 27/7...AWG 24/7 | Klasifikace MICE M | M3 |
| Klasifikace MICE I | I3 | Klasifikace MICE C | C1 |
| Klasifikace MICE E | E3 | Průměr pláště, min. | 5 mm |
| Průměr pláště, max. | 10 mm | Stínění | 360°, celkový kryt |
| Stupeň krytí | IP67 | Cykly zapojování | 750 |

Elektrické vlastnosti

| | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| Dielektrická pevnost, kontakt / stínění | ≥ 1500 V AC/DC | Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt | ≥ 1000 V AC/DC |
|---|----------------|---|----------------|

Obecné standardy


| | | | |
|---------------------|---|----------------------|---------|
| Standardní konektor | IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1 | Č. osvědčení (cULus) | E316369 |
|---------------------|---|----------------------|---------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| Typ | IE-PP-V01P | Verze | |
| Číslo objednávky | 1965690000 | Pouzdro zástrčky, ochranný kryt | |
| GTIN (EAN) | 4032248653911 | | |
| Množství | 10 ST | | |

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|--|--|
| Typ | ESG 9/11 K MC NE WS | Verze | |
| Číslo objednávky | 1857440000 | ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí | |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | | |
| Množství | 200 ST | | |