

IE-BH-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonetové zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.1 (EtherNet/IP), plast, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

Verze	Prázdný plášť, Skříň montovaná s přírubou, IP67
Číslo objednávky	1016960000
Typ	IE-BH-V01P
GTIN (EAN)	4032248738939
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.8976 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1.2598 inch
Čistá hmotnost	1.76 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Všeobecné údaje

Barevný	černá	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750
Složení	Kryt zástrčky s označením/ držákem označení: 9*11 mm; vhodné k umístění RJ45 a vláknových optických vložek		

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


Nákresy

Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Detailní výkres




Tloušťka stěny při použití středového šroubového spoje

Příslušenství

RJ45

RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-C	Verze
Číslo	1962840000	Zásuvka RJ45, Vložky upínací hlavy – spojka
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645046	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Číslo	1962850000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Číslo	1963840000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Číslo	1963830000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ST	

LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Verze
Číslo	1964430000	SC vložka, Vložka upínací hlavy SCRJ na 2 SC, multimode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248649044	
Množství	10 ST	

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Verze
Číslo	1962870000	SC vložka, Vložka upínací hlavy SCRJ na 2 SC, single-mode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645060	
Množství	10 ST	

LWL-LC

FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-BI-LCD-MM-C	Verze
Číslo	1964420000	LC vložka, Vložka upínací hlavy LC duplex, multimode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248649037	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-LCD-SM-C	Verze
Číslo	1962880000	LC vložka, Vložka upínací hlavy LC duplex, single-mode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645077	
Množství	10 ST	

USB




FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-BI-USB-A	Verze
Číslo	1019570000	USB vložka, Přírubová vložka, typ A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248731602	
Množství	1 ST	

Příslušenství**Hybrid**

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-BI-HYB-10P	Verze
Číslo	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823970	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verze
Číslo	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869114	
Množství	300 ST	

Ochranné kryty

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-BP-V01P	Verze
Číslo	1965700000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248653928	
Množství	10 ST	