


WTQ 6/1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2 |
| Číslo objednávky | 1017900000 |
| Typ | WTQ 6/1 |
| GTIN (EAN) | 4008190113865 |
| Množství | 50 items |

Technical data

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR) | E60693 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 47.5 mm | Hloubka (v palcích) | 1.8701 inch |
| Výška | 65 mm | Výška (v palcích) | 2.5591 inch |
| Šířka | 7.9 mm | Šířka (v palcích) | 0.311 inch |
| Čistá hmotnost | 19.07 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -5 °C...40 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | Oeb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda |

Specifikace systému

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|-------|
| Verze | Šroubové připojení, Odpojovací prvek, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektorů | Nutná koncová deska | Ano |
| Počet potenciálů | 1 | Počet úrovní | 1 |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 2 | Počet pólů na řadu | 1 |
| PE připojení | Ne | Nosná lišta | TS 35 |
| N-funkce | Ne | PE funkce | Ne |
| Funkce PEN | Ne | | |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Základní materiál | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

CSA data hodnocení

| | | | |
|--------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 8 AWG | Velikost napětí C (CSA) | 300 V |
| Velikost proudu C (CSA) | 50 A | Č. osvědčení (CSA) | 200039-1057876 |
| Průřez vodiče min. (CSA) | 20 AWG | | |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------|-----------|
| Otevřené strany | zařeno | Počet podobných svorek | 1 |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | Typ montáže | Přichytka |

WTQ 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Data hodnocení

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|---------|
| Jmenovitý průřez | 6 mm ² | Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovité DC napětí | 500 V | Jmenovitý proud | 41 A |
| Proud při maximu vodičů | 57 A | Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 0.78 mΩ |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV | Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 1.31 W |
| Závažnost znečištění | 3 | | |

UL data hodnocení

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) | 8 AWG | Velikost proudu C (UR) | 45 A |
| Velikost napětí C (UR) | 300 V | Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) | 20 AWG |
| Č. osvědčení (UR) | E60693 | Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) | 20 AWG |
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) | 8 AWG | | |

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Měřidlo podle IEC 60947-1 | A5 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 8 |
| Směr připojení | na straně | Utahovací moment, max. | 1.6 Nm |
| Utahovací moment, min. | 1 Nm | Délka odizolování | 12 mm |
| Typ připojení | Šroubové připojení | Počet připojení | 2 |
| Upínací rozsah, max. | 10 mm ² | Upínací rozsah, min. | 0.5 mm ² |
| Svěrný šroub | M 3,5 | Velikost nože | 0,8 x 4,0 mm |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 20 | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 6 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0.5 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 6 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0.5 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 10 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0.5 mm ² | Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 10 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 1.5 mm ² | Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS | 3 |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 10 mm ² | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0.5 mm ² |

Všeobecně

| | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------|--------|
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 8 | Průřez propojení AWG, min. | AWG 20 |
| Nosná lišta | TS 35 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ETIM 10.0 | EC000902 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 | | |

Drawings



WTQ 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Koncové a předělové desky



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WAP WTL6/1 | Verze |
| Číslo | 1068300000 | Koncová destička pro svorkovnice, Tmavě béžová, Výška: 65 mm, |
| objednávky | | Šířka: 1.5 mm, V-O, Wemid, Přichytka: Ne |
| GTIN (EAN) | 4008190088330 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | WTW WTL6/1 DB | Verze |
| Číslo | 1068400000 | Předělová deska (svorka), Tmavě béžová, Výška: 65 mm, Šířka: 1.5 |
| objednávky | | mm, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190091996 | |
| Množství | 20 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 35 IH/BL | Verze |
| Číslo | 0388700000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 8 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 37.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190082383 | |
| Množství | 50 ST | |

WTQ 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Příslušenství



Kabeláž proudového a napětového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 35 IH/GN | Verze |
| Číslo | 0388900000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 8 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 37.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190010409 | |
| Množství | 50 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 35 IH/GE | Verze |
| Číslo | 0389000000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 8 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 37.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190396985 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | STB 35 IH/VI | Verze |
| Číslo | 0389100000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 8 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 37.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190137755 | |
| Množství | 50 ST | |

WTQ 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | VH 19/6.3/4.3 | Verze |
| Číslo | 0318000000 | Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 6 mm, Výška: 6 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 19 mm, Počet pólů: 1, Cu Zn |
| GTIN (EAN) | 4008190059460 | |
| Množství | 50 ST | |

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/8 MC NE WS | Verze |
| Číslo | 1856740000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4032248400850 | |
| Množství | 800 ST | |
| Typ | WS 12/8 PLUS MC NE WS | Verze |
| Číslo | 1906000000 | WS, Označení svorek, 12 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4032248528158 | |
| Množství | 420 ST | |

Accessories

ZGB pantové skupinové držáky



ZGB 15 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkládací štítky ESO 15.

ZGB 30 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkládací štítky ESO 7.

Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZGB 15 | Verze |
| Číslo | 1636530000 | Označení svorek, Označení svorek, 15 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZGB 30 | Verze |
| Číslo | 1611930000 | Označení svorek, Označení svorek, 32 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky | | Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | |
| Množství | 20 ST | |

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | QL 2 SAK6N | Verze |
| Číslo | 0194300000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 7.90, Izolované: Ne, Šířka: 13.9 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190182854 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | QL 3 SAK6N | Verze |
| Číslo | 0194400000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 7.90, Izolované: Ne, Šířka: 21.8 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190063351 | |
| Množství | 50 ST | |

WTQ 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Odpojovací zástrčky



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Typ | QL 4 SAK6N | Verze |
| Číslo objednávky | 0194500000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 7.90, Izolované: Ne, Šířka: 29.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190025601 | |
| Množství | 50 ST | |

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | QL 10 SAK6N | Verze |
| Číslo objednávky | 0338300000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 7.90, Izolované: Ne, Šířka: 77.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190176679 | |
| Množství | 20 ST | |

Odpojovací zástrčky



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

WTQ 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | QL 15 SAK6N | Verze |
| Číslo | 0221200000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 15, Rozteč v mm (P): 7.90, Izolované: Ne, Šířka: 116.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190042110 | |
| Množství | 10 ST | |

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WKB 1/2 | Verze |
| Číslo | 1604280000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 14.1 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190165338 | |
| Množství | 50 ST | |

Příslušenství



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WKB 1/3 | Verze |
| Číslo | 1604300000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 22 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190010225 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | WKB 1/4 | Verze |
| Číslo | 1604320000 | Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 29.9 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190023713 | |
| Množství | 50 ST | |

Accessories

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WKB 1/10 | Verze |
| Číslo | 1604330000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 77.3 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190129576 | |
| Množství | 20 ST | |

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Verze |
| Číslo | 1805490000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verze |
| Číslo | 1805520000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Množství | 100 ST | |

WTQ 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/8 MM WS | Verze |
| Číslo | 2007130000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118392012 | |
| Množství | 500 ST | |

Příslušenství



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 21.6/45 BL | Verze |
| Číslo | 1936290000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248606023 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | STB 21.6/45 DB | Verze |
| Číslo | 1938790000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248612840 | |
| Množství | 50 ST | |

Accessories

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 21.6/45 GE | Verze |
| Číslo objednávky | 1936240000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248605972 | |
| Množství | 50 ST | |

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 21.6/45 GN | Verze |
| Číslo objednávky | 1936250000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248605989 | |
| Množství | 50 ST | |

Příslušenství



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 21.6/45 GR | Verze |
| Číslo objednávky | 1936280000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606016 | |
| Množství | 50 ST | |

WTQ 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 21.6/45 RT | Verze |
| Číslo objednávky | 1936300000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606030 | |
| Množství | 50 ST | |

Příslušenství



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 21.6/45 SW | Verze |
| Číslo objednávky | 1936270000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606009 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | STB 21.6/45 VI | Verze |
| Číslo objednávky | 1936260000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248605996 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | STB 36.8/IH/BL WTL6/1 | Verze |
| Číslo objednávky | 1847790000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, Hloubka: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379149 | |
| Množství | 50 ST | |

WTQ 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 36.8/IH/GN WTL6/1 | Verze |
| Číslo | 1847770000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379163 | |
| Množství | 50 ST | |

Příslušenství



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 36.8/IH/RT WTL6/1 | Verze |
| Číslo | 1312540000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118180992 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | STB 36.8/IH/SW WTL6/1 | Verze |
| Číslo | 1312550000 | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, |
| objednávky | | Hloubka: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118181210 | |
| Množství | 50 ST | |