



Servisní rozhraní FrontCom® Micro s USB s IP 65

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojka FrontCom Micro USB, USB 2,0, Typ A
Číslo objednávky	<a href="#">1018840000</a>
Typ	IE-FCM-USB-A
GTIN (EAN)	4032248730094
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E316369

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	42.9 mm	Hloubka (v palcích)	1.689 inch
Výška	44 mm	Výška (v palcích)	1.7323 inch
Šířka	29.5 mm	Šířka (v palcích)	1.1614 inch
Tloušťka stěny, min.	1 mm	Tloušťka stěny, max.	5 mm
Čistá hmotnost	16.91 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné informace

Připojení 1	USB A	Připojení 2	USB A
Popis výrobku	Spojka FrontCom Micro USB, USB 2,0	Propojení	Typ A
Barevný	černá	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Typ montáže	Skříňka, Rozváděcí skříňka	Stínění	360°; stíněný kontakt
Stupeň krytí	IP 65, v zavřeném stavu	Cykly zapojování	≥ 1500

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-107	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	-----------------	----------------------	---------

## Klasifikace


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

## Nákresy

### Rozměrový výkres



### Výřez instalace



## IE-FCM-USB-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### IE upevňovací nástroj



Instalační nástroj pomáhá utáhnout pojistnou matici při montáži příruby verze O4.

Poznámky:

- Standardní nástroj
- z tvrdého plastu

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-FISP-V4	Verze	
Číslo	<a href="#">9204370000</a>	Mounting tool	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248660780		
Množství	2 ST		

### Prázdné



SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	SM 27/18 MC NE WS	Verze	
Číslo	<a href="#">1699860000</a>	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Držák SwitchMark,	
objednávky		Bílá	
GTIN (EAN)	4008190892302		
Množství	80 ST		

## Příslušenství

### Doplňkové produkty



SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.


- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SM-H 27/18 SW	Verze	
Číslo	<a href="#">1716630000</a>		SwitchMark, Příslušenství, 48 x 27 mm, černá
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190343194		
Množství	25 ST		

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze	
Číslo	<a href="#">1857440000</a>		ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248402731		
Množství	200 ST		

## Příslušenství

### Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Číslo	<a href="#">9200520000</a>	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5
objednávky		mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Červená
GTIN (EAN)	4032248410361	
Množství	100 ST	