


AP RF 122 LI OR 2000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepší stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Bočnice Oranžová, Koncová deska nosné lišty DIN vlevo vč. upevňovacích šroubů, Šířka: 6.4 mm
Číslo objednávky	1020640000
Typ	AP RF 122 LI OR 2000
GTIN (EAN)	4032248740178
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	42.4 mm	Hloubka (v palcích)	1.6693 inch
Výška	130.8 mm	Výška (v palcích)	5.1496 inch
Šířka	6.4 mm	Šířka (v palcích)	0.252 inch
Čistá hmotnost	11 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	PA 66
Skupina izolačního materiálu	I	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	PA 66	Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI

Obecné údaje

Barevný	Oranžová	Stupeň krytí	IP00
Barevný graf (podobné)	RAL 2000	Encapsulation option	Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		