

AP RF 122 RE OR 2000


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepší stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Bočnice Oranžová, Koncová deska nosné lišty DIN vpravo vč. upevňovacích šroubů, Šířka: 6.4 mm |
| Číslo objednávky | 1020650000 |
| Typ | AP RF 122 RE OR 2000 |
| GTIN (EAN) | 4032248740161 |
| Množství | 20 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 42.4 mm | Hloubka (v palcích) | 1.6693 inch |
| Výška | 130.8 mm | Výška (v palcích) | 5.1496 inch |
| Šířka | 6.4 mm | Šířka (v palcích) | 0.252 inch |
| Čistá hmotnost | 11.4 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Údaje o materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|------------------------------------|------------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Izolační materiál | PA 66 |
| Skupina izolačního materiálu | I | Provedení povrchu | neošetřené |
| Základní materiál | PA 66 | Komparativní index sledování (CTI) | 600 ≤ CTI |

Obecné údaje

| | | | |
|------------------------|----------|----------------------|------|
| Barevný | Oranžová | Stupeň krytí | IP00 |
| Barevný graf (podobné) | RAL 2000 | Encapsulation option | Ne |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |