



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nasazovací podstavce, RS 80, RS 90, RS 100 Oranžová, Nasazovací podstavce, Šířka: 17.5 mm
Číslo objednávky	1020690000
Typ	RF 108 OR 2000
GTIN (EAN)	4032248740154
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	26.8 mm	Hloubka (v palcích)	1.0551 inch
Výška	107.2 mm	Výška (v palcích)	4.2205 inch
Šířka	17.5 mm	Šířka (v palcích)	0.689 inch
Čistá hmotnost	8.15 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	PA 66/6
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	PA 66
Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI		

Obecné údaje

Barevný	Oranžová	Stupeň krytí	IP00
Barevný graf (podobné)	RAL 2000	Encapsulation option	Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		