



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 2, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| Číslo objednávky | 1021450000 |
| Typ | HDC 10A ALU SL |
| GTIN (EAN) | 4032248734962 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| Hloubka | 84 mm | Hloubka (v palcích) | 3.3071 inch |
| Výška | 26 mm | Výška (v palcích) | 1.0236 inch |
| Šířka | 52.5 mm | Šířka (v palcích) | 2.0669 inch |
| Rozměr při montáži – výška | 17.5 mm | Rozměr při montáži – šířka | 70 mm |
| Čistá hmotnost | 69 g | | |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemická odolnost

| | |
|-------------------|--------------------|
| Látka | Aceton |
| Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Látka | Vrtací olej |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Nafta |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Etylalkohol |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Převodový olej |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Hydraulický olej |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Chladiivo |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Petrolejový benzin |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Pot |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Prémiový benzin |
| Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Látka | Voda |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | UV |
| Chemická odolnost | Nestabilní |
| Látka | Ozón |
| Chemická odolnost | Nestabilní |

Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP65, v zapojeném stavu

Technické údaje

Rozměry

| | | | |
|-------------------------|---------|-------------------|-------|
| Délka rozteče otvorů A2 | 70 mm | Kabelový vstup | Ne |
| Šířka pouzdra C | 29.5 mm | Šířka základny C1 | 33 mm |
| Celková délka pouzdra | 63 mm | Výška pouzdra B | 26 mm |
| Výška základny B1 | 5 mm | | |

Verze

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| Počet kabelových průchodků | 0 | Velikost kabelových vstupů | none |
| Horní část/dolní část/víčko | dolní část | Kryt | bez krytu |
| Utahovací moment | 0.5 Nm | Počet kabelových vstupů ze strany | 0 |
| Design pouzdra | Přepážkový kryt | Design zajišťovacího systému | Koncová uzamykací svorka, dolní strana |
| Design | Standardně | Instalační velikost | 2 |
| Kabelový vstup | Ne | Typ | Bulkhead (průchodka) |
| Verze svorky | Koncová uzamykací svorka | Těsnění | NBR |
| Barva (RAL) | RAL 7035 | BG | 2 |
| Vhodné pro systém ModuPlug® | Ne | | |


Důležitá poznámka

Informace o produktu Při montáži skříní se ujistěte, že je ploché těsnění správně usazeno.

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Nákresy



Příslušenství

Kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 10A DMDL 2B0 | Verze |
| Číslo | 1665880000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 2, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném |
| objednávky | | stavu, Kryt dolní části pouzdra, Koncová uzamykací svorka, dolní |
| GTIN (EAN) | 4008190422912 | strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| Množství | 1 ST | |