

## SFC 3/12 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Přichytka SlimFix spojuje dvě výhody: unikátní mechanismus zavírání nabízí spolehlivost zavřené značky s jednoduše instalací otevřené značky. Mechanismus přichytky umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci značky i po zapojení vodiče. Přichytky SlimFix jsou vhodné pro vodiče a kabely s vnějším průměrem do 5 mm. Velká plocha na značení - až 30 mm - umožňuje použití dlouhých znakových řetězců. Tento materiál neobsahuje halogeny a odpovídá třídě hořlavosti V2.

Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V2
- Rychlá instalace bez nářadí
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard
- K dispozici ve výškách 12 mm, 21 mm a 30 mm

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, Podle specifikace zákazníka
Číslo objednávky	<a href="#">1025550000</a>
Typ	SFC 3/12 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248746736
Množství	16 items

## SFC 3/12 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	11.3 mm	Hloubka (v palcích)	0.4449 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0.4724 inch
Šířka	12.5 mm	Šířka (v palcích)	0.4921 inch
Čistá hmotnost	5.33 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky	
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%	
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.012 kg CO2 eq.

## Obecné údaje

Orientace tisku	vodorovný	
Typ tisku	Podle specifikace zákazníka	
Metoda tisku	MC Laser	
Šířka	12.5 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Podle specifikace zákazníka	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyamid 66	
Barva tisku	černá	
Tištěné znaky	Vyžaduje soubor M-Print PRO	
Informační štítek	Barevné na základě požadavků zákazníka (pošlete soubor M-Print PRO)	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Velikost pole na označení	12 x 5 mm	
kompatibilní tiskárna	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	4 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	7 mm
Vnější prům. vodiče, min.	3.5 mm	Vnější prům. vodiče	3.5 - 7 mm
Průřez připojeného vodiče	4 - 10 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		