


Obrázek výrobku

Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|----------------------|---|
| Verze | Předělová deska (svorka), Zelená, Výška: 47 mm, Šířka: 0.6 mm, V-2, PA 66 |
| Číslo objednávky | 1027160000 |
| Typ | TW AKZ4 GN |
| GTIN (EAN) | 4032248756766 |
| Množství | 50 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |
| Alternativní výrobek | TW AKZ RT |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 30 mm | Hloubka (v palcích) | 1.1811 inch |
| Výška | 47 mm | Výška (v palcích) | 1.8504 inch |
| Šířka | 0.6 mm | Šířka (v palcích) | 0.0236 inch |
| Čistá hmotnost | 0.9 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -50 °C...55 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Specifikace systému

| | |
|-------|-----------------|
| Verze | Mezilehlá deska |
|-------|-----------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|--------|
| Základní materiál | PA 66 | Barevný | Zelená |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |

Další technická data

| | | | |
|-----------|-----|-------------------|--------------|
| Přichytka | Ano | Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-----------|-----|-------------------|--------------|

Všeobecně

| | |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |