

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



HDC soupravy jsou standardizované sady pro montáž kompletních plug-in konektorů.

HDC soupravy se obvykle skládají z vložky zástrčky, vložky zásuvky, zástrčkového krytu, přepážkového krytu a kabelové průchodky.

Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních konektorů s metrickým nebo PG závitem kabelové vývodky.

PUSH IN připojení je způsob připojení přes přímou vložku.

Předpřipravený drát může být vložen přímo do spoje bez nutnosti použití jakýchkoliv nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	RockStar® HDC soupravy-Zátěžové konektory, Souprava, HE, Instalační velikost: 3, Póly: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, tlakově litý hliník, M 20
Číslo objednávky	1027650000
Typ	HDC KIT HE-P 06.10 M
GTIN (EAN)	4032248770823
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

398 g

Teploty

Mezní teplota

-40 °C ... 100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Obecné údaje

Provedení povrchu

Práškové lakování

Stupeň krytí

IP65

Řada

HE

Verze

Velikost kabelových vstupů

M 20

Počet kabelových vstupů nahoře

0

Počet kabelových vstupů ze strany

1

Typ připojení

PUSH IN

Design zajišťovacího systému

Koncová uzamykací svorka, dolní strana

Instalační velikost

3

Těsnění

NBR

Barva (RAL)

RAL 7035

BG

3

Všeobecné údaje

Počet pólů

6

Typ připojení PE

Šroubové připojení

Instalační velikost

3

Kabelová průchodka

M 20

Základní materiál

tlakově litý hliník

Řada

HE

Jmenovité napětí (DIN EN 61984)

500 V

Jmenovitý proud (DIN EN 61984)

24 A

BG

3

Verze

Typ připojení

PUSH IN

Instalační velikost

3

Průřez vodiče, max.

4 mm²

Průřez vodiče, min.

0.5 mm²

Provedení povrchu

Práškové lakování

Základní materiál

tlakově litý hliník

BG

3

Klasifikace

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

Technické údaje

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

HDC COS



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC COS 16	Verze
Číslo	1431000000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190052706	
Množství	1 ST	
Typ	HDC COS 24	Verze
Číslo	1430900000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190077228	
Množství	1 ST	
Typ	HDC COS 32	Verze
Číslo	1430800000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190176181	
Množství	1 ST	

SPB



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SPB-M 3	Verze
Číslo	1203600000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Zajišťovací šrouby
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190120047	
Množství	100 ST	