

MF 10/5 MC CABUR SDR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



MultiFit je systém značek společnosti Weidmüller používaný pro svorky od jiných výrobců. Podobně jako Dekafix od společnosti Weidmüller, jsou značky řady MultiFit připravené k použití se standardním tiskem.

Při prvním použití MultiFit doporučujeme provést test na používaných svorkách se vzorovými značkami.

- Jedna značka vhodná pro svorky od různých výrobců.
- Značky se standardním potiskem k okamžitému použití
- Prázdné značky pro tisk pomocí PrintJet CONNECT nebo plotteru
- Jednotlivě potištěné značky se dodávají na základě zákaznických údajů CAE nebo specifikací
- Jeden systém značení pro všechny aplikace

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | MultiFit, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Cabur, Podle specifikace zákazníka |
| Číslo objednávky | 1038660000 |
| Typ | MF 10/5 MC CABUR SDR |
| GTIN (EAN) | 4032248767915 |
| Množství | 120 items |

MF 10/5 MC CABUR SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška | 10 mm | Výška (v palcích) | 0.3937 inch |
| Šířka | 5 mm | Šířka (v palcích) | 0.1968 inch |
| Čistá hmotnost | 0.13 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
|-------------------------|--------------|

Shoda produktu s prostředím

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky | |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% | |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně | 0.002 kg CO2 eq. |

Obecné údaje

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Počet na list | 720 | |
| Šířka | 5 mm | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | |
| Barevný | Podle specifikace zákazníka | |
| Halogen | Ne | |
| Základní materiál | Polyamid 66 | |
| Tištěné znaky | Vyžaduje soubor M-Print PRO | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MultiCard |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Terminal marker | |
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C | |
| Aplikace/výrobce | Cabur | |

Označení konektorů

| | |
|-----------------|---------|
| Rozteč v mm (P) | 5.00 mm |
|-----------------|---------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

Drawings



Výkres