


**Obrázek výrobku**

Přívod napájení, signálu a dat je standardním požadavkem v elektrotechnice a stavbě rozváděčů. Mezi vlastnosti, které daný výrobek odlišují, patří izolační materiál, systém připojení a konstrukce svorek. Průchozí svorka je vhodná pro sloučení a/nebo připojení jednoho nebo více vodičů. Mohou mít jednu nebo více úrovní připojení, které jsou na stejném potenciálu nebo vzájemně izolované.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm <sup>2</sup> , 21.5 A, 400 V, Počet připojení: 1
Číslo objednávky	<a href="#">1038900000</a>
Typ	WDU 2.5/BLZ/7.62
GTIN (EAN)	4008190864798
Množství	100 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	37 mm	Hloubka (v palcích)	1.4567 inch
Výška	49 mm	Výška (v palcích)	1.9291 inch
Šířka	7.62 mm	Šířka (v palcích)	0.3 inch
Čistá hmotnost	5.49 g		

### Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0,059 kg CO2 eq.	

### Specifikace systému

Verze	1 zásuvné připojení - 2 zásuvná připojení, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru	Nutná koncová deska	Ano
Počet potenciálů	1	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	3	Počet pólů na řadu	1
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ne
Nosná lišta	TS 35	N-funkce	Ne
PE funkce	Ne	Funkce PEN	Ne

### Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

### 2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

Průřez připojeného vodiče, pevný, dva vodiče k upevnění svorkou, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojeného vodiče, pevný, dva vodiče k upevnění svorkou, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodičového připojení, jemně slané a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodičového připojení, jemně slané a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

### Další technická data

Otevřené strany	pravá	Počet podobných svorek	1
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Příchytka

## WDU 2.5/BLZ/7.62

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Data hodnocení

Jmenovitý průřez	2.5 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	400 V
Jmenovité DC napětí	400 V	Jmenovitý proud	21.5 A
Proud při maximu vodičů	24 A	Standardy	IEC 60947-7-1, IEC 61984
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1.33 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0.77 W	Závažnost znečištění	3

### Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Typ připojení, další připojení	Zásuvné připojení Plug-in
--	---------------------	--------------------------------	---------------------------

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Měřidlo podle IEC 60947-1	A3	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Směr připojení	na straně	Délka odizolování	10 mm
Typ připojení	Šroubové připojení	Počet připojení	1
Upínací rozsah, max.	4 mm <sup>2</sup>	Upínací rozsah, min.	0.13 mm <sup>2</sup>
Svěrný šroub	M 2,5	Velikost nože	0,6 x 3,5 mm
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0.13 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0.13 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.13 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0.13 mm <sup>2</sup>	Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS	1
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	4 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0.13 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně splétané, min.	0.13 mm <sup>2</sup>		


### Všeobecně

Průřez propojení AWG, max.	AWG 12	Průřez propojení AWG, min.	AWG 26
Standardy	IEC 60947-7-1, IEC 61984	Nosná lišta	TS 35

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

**Nákresy**



## WDU 2.5/BLZ/7.62

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Koncové a předělové desky




Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WAP WDU1.5/BLZ	Verze
Číslo	<a href="#">1577330000</a>	Koncová destička pro svorkovnice, Tmavě béžová, Výška: 45.4 mm,
objednávky		Šířka: 2.5 mm, V-O, Wemid, Přichytka: Ne
GTIN (EAN)	4008190127046	
Množství	50 ST	
Typ	WAP WDU1.5/BLZ/ZA	Verze
Číslo	<a href="#">1577320000</a>	Koncová destička pro svorkovnice, Tmavě béžová, Výška: 45.4 mm,
objednávky		Šířka: 2.5 mm, V-O, Wemid, Přichytka: Ne
GTIN (EAN)	4008190073770	
Množství	50 ST	

### Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/2	Verze
Číslo	<a href="#">1061200000</a>	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ST	

## Příslušenství

## BLZ 7.62/180




Konektory samice se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samice mají prostor pro označení a lze je kódovat.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	BLZ 7.62/04/180 SN OR BX	Verze
Číslo	<a href="#">1623070000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 4, 180°,
objednávky		Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
GTIN (EAN)	4008190194123	
Množství	100 ST	
Typ	BLZ 7.62/06/180 SN OR BX	Verze
Číslo	<a href="#">1623090000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 6, 180°,
objednávky		Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
GTIN (EAN)	4008190194147	
Množství	50 ST	
Typ	BLZ 7.62/08/180 SN OR BX	Verze
Číslo	<a href="#">1623110000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 8, 180°,
objednávky		Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
GTIN (EAN)	4008190194161	
Množství	40 ST	

## Kódovací prvky



Připojuje pouze to, co má být připojeno: správné připojení na správném místě.

Kódovací prvky a blokovací zařízení jasně přiřazují připojovací prvky během výrobního procesu a provozu. Kódovací prvky a blokovací zařízení se vkládají před montáží nebo během fáze osazování kabelu. Alternativa společnosti Weidmüller online konfigurace pomocí konfigurátoru variant pro okódování před dodávkou. Nesprávná instalace na obvodové desce a nesprávné zapojení připojovacích prvků už není možné. Výhoda: žádné řešení problémů při výrobě a žádné provozní chyby u uživatele.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	BLZ/SL KO BK BX	Verze
Číslo	<a href="#">1545710000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá,
objednávky		Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
Množství	50 ST	


## WDU 2.5/BLZ/7.62

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Výstražný kryt



Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	WAD WDU1.5/BLZ/BLA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1577400000</a>	Víko svorky, Tmavě béžová, Wemid, Výška: 12.75 mm, Šířka: 9.48 mm, Hloubka: 8.85 mm, V-0
GTIN (EAN)	4008190112165	
Množství	20 ST	

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4008190397111	
Množství	1000 ST	
Typ	WS 12/5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1609860000</a>	WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4008190203481	
Množství	720 ST	

## Příslušenství

### Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo	<a href="#">1805490000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ST	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo	<a href="#">1805520000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ST	

### WS 12/5



#### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připeňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připeňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci


### Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 12/5 MM WS	Verze
Číslo	<a href="#">2007190000</a>	WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Weidmueller, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118392036	
Množství	800 ST	

### Příslušenství

www.weidmueller.com

#### Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 2.5N/10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1527690000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118447989	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1527540000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448467	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/20	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1527720000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm
GTIN (EAN)	4050118447972	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1527570000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448450	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1527590000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm
GTIN (EAN)	4050118448443	
Množství	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1527620000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448436	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1527630000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448429	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/7	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1527640000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448412	
Množství	20 ST	

## WDU 2.5/BLZ/7.62


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/8	Verze
Číslo	<a href="#">1527670000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118448405	
Množství	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/9	Verze
Číslo	<a href="#">1527680000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118447996	
Množství	20 ST	

## BLDF 5.08/180F SN



Výkonné řetězové řešení pro sběrníkové aplikace s vysokým výkonem je také vhodné pro 400 V pomocné napájení s proudovou zatížitelností 18,5 A. Velký rozsah upnutí (do průřezu vodiče 2,5 mm<sup>2</sup>) je vzhledem k nízkému poklesu napětí vhodný zejména pro dlouhé sběrníkové kabely nebo vysoké proudy. Čtyři varianty s přírubou, včetně patentované uvolňovací západky, umožňují uživatelsky příznivé odpojovací systémy.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	BLDF 5.08/08/180F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1065120000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248817658	
Množství	24 ST	
Typ	BLDF 5.08/08/180F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1001000000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248817559	
Množství	24 ST	
Typ	BLDF 5.08/07/180F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1065110000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248817832	
Množství	24 ST	
Typ	BLDF 5.08/07/180F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1000990000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248817474	
Množství	24 ST	
Typ	BLDF 5.08/06/180F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1065090000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248817801	
Množství	28 ST	
Typ	BLDF 5.08/06/180F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1000980000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248817375	
Množství	28 ST	

## WDU 2.5/BLZ/7.62


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	BLDF 5.08/05/180F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1065080000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248817856	Box
Množství	32 ST	
Typ	BLDF 5.08/05/180F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1000970000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248817337	Box
Množství	32 ST	
Typ	BLDF 5.08/04/180F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1059420000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248817894	Box
Množství	40 ST	
Typ	BLDF 5.08/04/180F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1000960000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248817344	Box
Množství	40 ST	
Typ	BLDF 5.08/03/180F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1012060000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248818037	Box
Množství	48 ST	
Typ	BLDF 5.08/03/180F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1000950000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248817085	Box
Množství	48 ST	
Typ	BLDF 5.08/02/180F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1001220000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248817955	Box
Množství	60 ST	
Typ	BLDF 5.08/02/180F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1000930000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248817252	Box
Množství	60 ST	

### BLDF 5.08/180 SN



Výkonné řetězové řešení pro sběrníkové aplikace s vysokým výkonem je také vhodné pro 400 V pomocné napájení s proudovou zatížitelností 18,5 A. Velký rozsah upnutí (do průřezu vodiče 2,5 mm<sup>2</sup>) je vzhledem k nízkému poklesu napětí vhodný zejména pro dlouhé sběrníkové kabely nebo vysoké proudy. Čtyři varianty s přírubou, včetně patentované uvolňovací západky, umožňují uživatelsky příznivé odpojovací systémy.

### Příslušenství

www.weidmueller.com

#### Všeobecné objednávací údaje

Typ	BLDF 5.08/08/180 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001210000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248817573	Box
Množství	28 ST	
Typ	BLDF 5.08/08/180 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000920000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248817092	Box
Množství	28 ST	
Typ	BLDF 5.08/07/180 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001200000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248817535	Box
Množství	32 ST	
Typ	BLDF 5.08/07/180 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000910000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248817450	Box
Množství	32 ST	
Typ	BLDF 5.08/06/180 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001190000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248818174	Box
Množství	40 ST	
Typ	BLDF 5.08/06/180 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000900000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248817412	Box
Množství	40 ST	
Typ	BLDF 5.08/05/180 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001180000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248818228	Box
Množství	48 ST	
Typ	BLDF 5.08/05/180 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000890000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248817078	Box
Množství	48 ST	
Typ	BLDF 5.08/04/180 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001170000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248818075	Box
Množství	60 ST	
Typ	BLDF 5.08/04/180 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000880000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248817269	Box
Množství	60 ST	

## WDU 2.5/BLZ/7.62


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">2759190000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Připojení s kotevní svorkou,
GTIN (EAN)	4064675007289	Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box
Množství	80 ST	
Typ	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001160000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248817726	Box
Množství	80 ST	
Typ	BLDF 5.08/03/180 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000870000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248817276	Box
Množství	80 ST	
Typ	BLDF 5.08/02/180 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001150000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248818020	Box
Množství	120 ST	
Typ	BLDF 5.08/02/180 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000860000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248817030	Box
Množství	120 ST	

## BLF 5.08HC/90 SN



Stejně spolehlivý jako miliónkrát osvědčený originál, ale s inovativními drobnostmi:

BLF 5,08HC PUSH IN verze konektoru samice BLZP 5,08HC se neliší jen v systému připojení; je také kompaktnější. Inovativní pružinový systém připojení PUSH IN společnosti Weidmüller představuje budoucnost snadného připojení vodičů bez potřeby nářadí. HC = Vysoký proud.

Co se všestrannosti týče, BLF 5,08HC jí poskytuje stejně, jako jeho předchůdce:

- 3 ozkoušené směry vývodu vodiče poskytují obvyklou flexibilitu pro řešení zaměřená na aplikaci
- 4 varianty příruby a patentovaná uvolňovací západka umožňují založení konceptu zamykání na požadavcích uživatele
- Použití kombinace BLF 5,08HC a SL 5,08HC docílí maximálních jmenovitých specifikací

## Všeobecné objednací údaje

Typ	BLF 5.08HC/02/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000030001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248689965	Box
Množství	180 ST	

### Příslušenství

Typ	BLF 5.08HC/02/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001530000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248693337	Box
Množství	180 ST	
Typ	BLF 5.08HC/03/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000040001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248689972	Box
Množství	120 ST	
Typ	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001540000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248693344	Box
Množství	120 ST	
Typ	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">2766910000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4064675022527	Box
Množství	120 ST	
Typ	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">2764380000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Připojení s kotevní svorkou,
GTIN (EAN)	4064675017332	Upínací rozsah, max. : 3.31 mm², Box
Množství	120 ST	
Typ	BLF 5.08HC/04/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000050001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248689989	Box
Množství	90 ST	
Typ	BLF 5.08HC/04/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001550000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248693351	Box
Množství	90 ST	
Typ	BLF 5.08HC/05/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000060001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248689996	Box
Množství	72 ST	
Typ	BLF 5.08HC/05/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001560000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248693368	Box
Množství	72 ST	
Typ	BLF 5.08HC/06/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000070001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690008	Box
Množství	60 ST	

### Příslušenství

www.weidmueller.com

Typ	BLF 5.08HC/06/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001570000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248693375	Box
Množství	60 ST	
Typ	BLF 5.08HC/07/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001580000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248693382	Box
Množství	48 ST	
Typ	BLF 5.08HC/08/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000090001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690022	Box
Množství	42 ST	
Typ	BLF 5.08HC/08/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001590000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248693399	Box
Množství	42 ST	
Typ	BLF 5.08HC/09/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001600000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248693405	Box
Množství	36 ST	
Typ	BLF 5.08HC/10/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000110001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690046	Box
Množství	36 ST	
Typ	BLF 5.08HC/10/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001610000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248693412	Box
Množství	36 ST	
Typ	BLF 5.08HC/11/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000120001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690060	Box
Množství	30 ST	
Typ	BLF 5.08HC/11/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001620000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248693429	Box
Množství	30 ST	
Typ	BLF 5.08HC/12/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000130001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690084	Box
Množství	30 ST	

## WDU 2.5/BLZ/7.62

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	BLF 5.08HC/12/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001630000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
objednávky		Box
GTIN (EAN)	4032248693436	
Množství	30 ST	
Typ	BLF 5.08HC/13/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000140001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
objednávky		Box
GTIN (EAN)	4032248690091	
Množství	24 ST	
Typ	BLF 5.08HC/13/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001640000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
objednávky		Box
GTIN (EAN)	4032248693443	
Množství	24 ST	
Typ	BLF 5.08HC/14/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000150001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
objednávky		Box
GTIN (EAN)	4032248690107	
Množství	24 ST	
Typ	BLF 5.08HC/14/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001650000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
objednávky		Box
GTIN (EAN)	4032248693450	
Množství	24 ST	
Typ	BLF 5.08HC/15/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001660000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
objednávky		Box
GTIN (EAN)	4032248693467	
Množství	24 ST	
Typ	BLF 5.08HC/16/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000170001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
objednávky		Box
GTIN (EAN)	4032248690121	
Množství	18 ST	
Typ	BLF 5.08HC/16/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001670000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
objednávky		Box
GTIN (EAN)	4032248693474	
Množství	18 ST	
Typ	BLF 5.08HC/17/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000180001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 90°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
objednávky		Box
GTIN (EAN)	4032248690138	
Množství	18 ST	
Typ	BLF 5.08HC/17/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001680000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 90°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
objednávky		Box
GTIN (EAN)	4032248693481	
Množství	18 ST	

## WDU 2.5/BLZ/7.62

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BLF 5.08HC/18/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000190001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 18, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690145	Box
Množství	18 ST	
Typ	BLF 5.08HC/18/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001690000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 18, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248693498	Box
Množství	18 ST	
Typ	BLF 5.08HC/19/90 SN BK ...	Verze
Číslo	<a href="#">1000200001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 19, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690152	Box
Množství	18 ST	
Typ	BLF 5.08HC/19/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001700000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 19, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248693504	Box
Množství	18 ST	
Typ	BLF 5.08HC/20/90 SN OR ...	Verze
Číslo	<a href="#">1001710000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248693511	Box
Množství	18 ST	

## BLF 5.08HC/90F SN



Stejně spolehlivý jako miliónkrát osvědčený originál, ale s inovativními drobnostmi:

BLF 5,08HC PUSH IN verze konektoru samice BLZP 5,08HC se neliší jen v systému připojení; je také kompaktnější. Inovativní pružinový systém připojení PUSH IN společnosti Weidmüller představuje budoucnost snadného připojení vodičů bez potřeby náradí. HC = Vysoký proud.

Co se všestrannosti týče, BLF 5,08HC jí poskytuje stejně, jako jeho předchůdce:

- 3 ozkoušené směry vývodu vodiče poskytují obvyklou flexibilitu pro řešení zaměřená na aplikaci
- 4 varianty příruby a patentovaná uvolňovací západka umožňují založení konceptu zamykání na požadavcích uživatele
- Použití kombinace BLF 5,08HC a SL 5,08HC docílí maximálních jmenovitých specifikací

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	BLF 5.08HC/02/90F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1000220001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690183	Box
Množství	90 ST	

### Příslušenství

Typ	BLF 5.08HC/02/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002090000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694044	Box
Množství	90 ST	
Typ	BLF 5.08HC/03/90F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1000230001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690190	Box
Množství	72 ST	
Typ	BLF 5.08HC/03/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002100000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694051	Box
Množství	72 ST	
Typ	BLF 5.08HC/04/90F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1000240001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690206	Box
Množství	60 ST	
Typ	BLF 5.08HC/04/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002110000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694068	Box
Množství	60 ST	
Typ	BLF 5.08HC/05/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002120000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694075	Box
Množství	48 ST	
Typ	BLF 5.08HC/06/90F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1000260001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690220	Box
Množství	42 ST	
Typ	BLF 5.08HC/06/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002130000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694082	Box
Množství	42 ST	
Typ	BLF 5.08HC/07/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002140000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694099	Box
Množství	36 ST	
Typ	BLF 5.08HC/08/90F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1000280001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690244	Box
Množství	36 ST	

## WDU 2.5/BLZ/7.62

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	BLF 5.08HC/08/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002150000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694105	Box
Množství	36 ST	
Typ	BLF 5.08HC/09/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002160000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694310	Box
Množství	30 ST	
Typ	BLF 5.08HC/10/90F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1000300001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690268	Box
Množství	30 ST	
Typ	BLF 5.08HC/10/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002170000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694327	Box
Množství	30 ST	
Typ	BLF 5.08HC/11/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002180000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694334	Box
Množství	24 ST	
Typ	BLF 5.08HC/12/90F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1000320001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690282	Box
Množství	24 ST	
Typ	BLF 5.08HC/12/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002190000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694341	Box
Množství	24 ST	
Typ	BLF 5.08HC/13/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002200000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694358	Box
Množství	24 ST	
Typ	BLF 5.08HC/14/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002210000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694365	Box
Množství	18 ST	
Typ	BLF 5.08HC/15/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002220000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694372	Box
Množství	18 ST	

## WDU 2.5/BLZ/7.62

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	BLF 5.08HC/16/90F SN BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1000360001</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248690329	Box
Množství	18 ST	
Typ	BLF 5.08HC/16/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002230000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694389	Box
Množství	18 ST	
Typ	BLF 5.08HC/17/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002240000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694396	Box
Množství	18 ST	
Typ	BLF 5.08HC/18/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002250000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 18, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694402	Box
Množství	18 ST	
Typ	BLF 5.08HC/19/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002260000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 19, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694419	Box
Množství	12 ST	
Typ	BLF 5.08HC/20/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1002270000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4032248694433	Box
Množství	12 ST	
Typ	BLF 5.08HC/21/90F SN OR...	Verze
Číslo	<a href="#">1477230000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 21, 90°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4050118284546	Box
Množství	12 ST	