


**WTR 2.5/ZZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Jsou aplikace, kde je výhodné připojit k průchozí svorce pro účely testování a zabezpečení zkušební bod nebo odpojovací prvek. Se zkušebními rozpojovacími svorkami měříte elektrické obvody bez napětí. Neposuzuje se jen vzdušná a povrchová vzdálenost při rozpojení, ale je nutné prokázat i stanovenou jmenovitou rázovou elektrickou pevnost.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Zkušební odpojovací svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm <sup>2</sup> , 16 A, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1 |
| Číslo objednávky | <a href="#">1039900000</a>   |
| Typ              | WTR 2.5/ZZ   |
| GTIN (EAN)       | 4008190912468  |
| Množství         | 50 items   |

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (UR)     | E60693                 |

### Rozměry a hmotnosti

|                          |             |                     |             |
|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Hloubka                  | 46.5 mm     | Hloubka (v palcích) | 1.8307 inch |
| Hloubka včetně DIN lišty | 47 mm       | Výška               | 60 mm       |
| Výška (v palcích)        | 2.3622 inch | Šířka               | 5.1 mm      |
| Šířka (v palcích)        | 0.2008 inch | Čistá hmotnost      | 6.53 g      |

### Teploty

|                               |                |                               |                |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Okolní teplota                | -50 °C...75 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C         | Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C         |

### Shoda produktu s prostředím

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | f92ee310-1e24-42d5-9b63-f4a42add4010 |

### Specifikace systému

|                               |   |                     |     |
|-------------------------------|---|---------------------|-----|
| Verze                         | Dvojitě připojení, Šroubové připojení, Rozpěrka, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru | Nutná koncová deska | Ano |
| Počet potenciálů              | 1   | Počet úrovní        | 1   |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 4   | Počet pólů na řadu  | 1   |
| Úrovně propojené interně      | Ne  | PE připojení        | Ne  |
| Nosná lišta                   | TS 35   | N-funkce            | Ne  |
| PE funkce                     | Ne  | Funkce PEN          | Ne  |

### Údaje materiálu

|                              |       |         |              |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Základní materiál            | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |              |

### CSA data hodnocení

|                          |        |                         |                |
|--------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 12 AWG | Č. osvědčení (CSA)      | 154685-1152890 |
| Velikost napětí D (CSA)  | 300 V  | Velikost proudu D (CSA) | 10 A           |
| Průřez vodiče min. (CSA) | 26 AWG |                         |                |

### Další technická data

|                                       |       |                        |           |
|---------------------------------------|-------|------------------------|-----------|
| Otevřené strany                       | pravá | Počet podobných svorek | 1         |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne    | Typ montáže            | Přichytka |

## WTR 2.5/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Data hodnocení

|                                   |                     |  |         |
|-----------------------------------|---------------------|--|---------|
| Jmenovitý průřez                  | 2.5 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí                               | 400 V   |
| Jmenovité DC napětí               | 400 V               | Jmenovitý proud                                | 16 A    |
| Proud při maximu vodičů           | 16 A                | Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x              | 1.33 mΩ |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV                | Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 0.77 W  |
| Závažnost znečištění              | 3                   |  |         |

### Rozměry

|              |         |
|--------------|---------|
| TS 35 offset | 35.5 mm |
|--------------|---------|

### UL data hodnocení

|  |        |                        |        |
|--|--------|------------------------|--------|
| Velikost napětí B (UR)                     | 300 V  | Velikost proudu B (UR) | 10 A   |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) | 12 AWG | Velikost proudu D (UR) | 10 A   |
| Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) | 26 AWG | Č. osvědčení (UR)      | E60693 |
| Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) | 22 AWG | Velikost napětí D (UR) | 300 V  |
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) | 12 AWG |                        |        |

### Vodiče k upevnění (další připojení)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Typ připojení, další připojení | Šroubové připojení |
|--------------------------------|--------------------|

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Měřidlo podle IEC 60947-1  | A3                   | Průřez propojení AWG, max.   | AWG 12               |
| Směr připojení   | na straně            | Utahovací moment, max.   | 1 Nm                 |
| Utahovací moment, min.   | 0.5 Nm               | Délka odizolování  | 7 mm                 |
| Typ připojení 2  | Šroubové připojení   | Typ připojení  | Šroubové připojení   |
| Počet připojení  | 4                    | Upínací rozsah, max.   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Upínací rozsah, min.   | 0.13 mm <sup>2</sup> | Svěrný šroub   | M 3                  |
| Velikost nože  | 0,6 x 3,5 mm         | Průřez propojení AWG, min.   | AWG 26               |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>    | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, splétané, max.                                | 4 mm <sup>2</sup>    | Průřez připojení vodičů, splétané, min.                                | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS                | 2                    | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.                             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.                             | 0.13 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení vodičů, jemně splétané, min.                          | 0.13 mm <sup>2</sup> |

### Všeobecně

|                            |        |                            |        |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 | Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 |
| Nosná lišta                | TS 35  |                            |        |

### Klasifikace


|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC000902 | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0 | EC000902 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |

**Technické údaje**

ECLASS 15.0

27-25-01-09

**Nákresy**



## WTR 2.5/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Koncové a předělové desky




Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WAP WTR2.5/ZZ              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1074600000</a> | Koncová destička pro svorkovnice, Tmavě béžová, Výška: 60.3 mm, |
| objednávky |                            | Šířka: 1.5 mm, V-0, Wemid, Přichytka: Ne                        |
| GTIN (EAN) | 4008190330323              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |

### Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WEW 35/2                   | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1061200000</a> | Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |  |
| Množství   | 50 ST                      |  |

### Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

## WTR 2.5/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SIHA 1/G20                 | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">9537550000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Tmavě béžová, 6.3  |
| objednávky |                            | A, lze zapojit, V-0, Wemid  |
| GTIN (EAN) | 4008190118686              |   |
| Množství   | 25 ST                      |   |
| Typ        | SIHA 1/G20 10-36V          | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">9537560000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Tmavě béžová, 2.31 |
| objednávky |                            | A, lze zapojit, V-0, Wemid  |
| GTIN (EAN) | 4008190125066              |   |
| Množství   | 25 ST                      |   |

### Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008330000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |

### Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | PS 2.3 RT                  | Verze                                    |
| Číslo      | <a href="#">0180400000</a> | Testovací adaptér (svorka), 230 V, 20 mA |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |  |
| Množství   | 20 ST                      |  |

## WTR 2.5/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásy pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.


- Široká řada potišťovaných značek pro okamžité použití
- Pásy pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Bílá   |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              |   |
| Množství   | 1000 ST                    |   |
| Typ        | WS 12/5 MC NE WS           | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1609860000</a> | WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00     |
| objednávky |                            | Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá                          |
| GTIN (EAN) | 4008190203481              |   |
| Množství   | 720 ST                     |   |

### Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalším úsilím o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/2 GE              | Verze                            |
| Číslo      | <a href="#">1693800000</a> | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| objednávky |                            |                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190883621              |                                  |
| Množství   | 60 ST                      |                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 GE              | Verze                            |
| Číslo      | <a href="#">1693810000</a> | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| objednávky |                            |                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190883645              |                                  |
| Množství   | 60 ST                      |                                  |

## WTR 2.5/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 2.5N/4 GE              | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1693820000</a> | W řada, Spojovací konektor, 24 A   |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190883652              |  |
| Množství   | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 GE             | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1693880000</a> | W řada, Spojovací konektor, 24 A   |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190883720              |  |
| Množství   | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1527690000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              |  |
| Množství   | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 BL             | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1527880000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm    |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              |  |
| Množství   | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 RD             | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2108910000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm  |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              |  |
| Množství   | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2                 | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1527540000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm   |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              |  |
| Množství   | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 BL              | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1527740000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm      |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              |  |
| Množství   | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 RD              | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">2108470000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm    |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              |  |
| Množství   | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1527720000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm  |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              |  |
| Množství   | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 BL             | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1527890000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm     |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              |  |
| Množství   | 20 ST                      |  |

## WTR 2.5/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ZQV 2.5N/20 RD             | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2108920000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm  |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/3                 | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527570000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm   |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              |   |
| Množství   | 60 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 BL              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527770000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm      |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              |   |
| Množství   | 60 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 RD              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2108690000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm    |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              |   |
| Množství   | 60 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/4                 | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527590000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              |   |
| Množství   | 60 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 BL              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527780000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm    |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              |   |
| Množství   | 60 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 RD              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2108700000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm  |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              |   |
| Množství   | 60 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/5                 | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527620000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 BL              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527790000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm    |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 RD              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2108710000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm  |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |

## WTR 2.5/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ZQV 2.5N/50                | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527730000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              |   |
| Množství   | 5 ST                       |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 BL             | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527920000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm    |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              |   |
| Množství   | 5 ST                       |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 RD             | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2109000000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm  |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              |   |
| Množství   | 5 ST                       |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/6                 | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527630000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 BL              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527820000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm    |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 RD              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2108720000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm  |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/7                 | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527640000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 BL              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527830000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm    |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 RD              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2108810000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm  |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/8                 | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527670000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |

## WTR 2.5/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ZQV 2.5N/8 BL              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527840000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm    |
| objednávky |                            | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm                               |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 RD              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2108870000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm  |
| objednávky |                            | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm                               |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/9                 | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527680000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm |
| objednávky |                            | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm                               |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 BL              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527870000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm    |
| objednávky |                            | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm                               |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 RD              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2108900000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm  |
| objednávky |                            | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm                               |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |

## Zástrčky komponenty



Konektor komponentů slouží k integraci elektrického komponentu do odpojené svorkovnice. Po pájení elektronického komponentu lze zástrčku integrovat do oblasti odpojování našich svorkovnic a tím změnit odpojovací svorkovnici na modulární svorkovnici s integrovaným elektronickým komponentem.

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WSD 2.5/D+/- WTR2.5        | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1058460000</a> | Konektor komponentu (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Zapojeno, |
| objednávky |                            | Tmavě béžová   |
| GTIN (EAN) | 4008190025021              |  |
| Množství   | 25 ST                      |  |
| Typ        | WSD 2.5/D-/+ WTR2.5        | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1058560000</a> | Konektor komponentu (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Zapojeno, |
| objednávky |                            | Tmavě béžová   |
| GTIN (EAN) | 4008190087371              |  |
| Množství   | 25 ST                      |  |

## WTR 2.5/ZZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WSD 2.5/SCAN WTR2.5        | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1058760000</a> | Konektor komponentu (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Zapojeno, |
| objednávky |                            | Tmavě béžová   |
| GTIN (EAN) | 4008190028398              |  |
| Množství   | 25 ST                      |  |

## Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Verze                               |
| Číslo      | <a href="#">1805490000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky |                            |                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                     |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verze                               |
| Číslo      | <a href="#">1805520000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky |                            |                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                     |

## WS 12/5



### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

**WTR 2.5/ZZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WS 12/5 MM WS              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2007190000</a> | WS, Označení svorek, 12 x 5 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118392036              |   |
| Množství   | 800 ST                     |   |

**Odpojovací zástrčky**

Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | DTLE 2.5/4                 | Verze                                   |
| Číslo      | <a href="#">2910530000</a> | Zamykací prvek (svorka), Wemid, Červená |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |   |
| Množství   | 25 ST                      |   |