

ELS 6/30 MC SDR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



Značky ELS MultiCard lze potisknout na tiskárně PrintJet, plotteru nebo tiskárně SMark. Barevný tisk na tiskárně PrintJet ADVANCED umožňuje tvorbu poutavých identifikačních značek na kabely a svorkovnice.

ELS 6/30 pro použití s kabelovými značkami WKM 8/30 nebo držáky na štítky EM 8/30

ELS 7/40 pro použití s držáky na štítky SchT5S

ELS 16/40 pro použití s kabelovými značkami WKM 18/43 nebo držáky na štítky SchT5

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | ELS, Vkládací značky, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, Podle specifikace zákazníka |
| Číslo objednávky | 1045660000 |
| Typ | ELS 6/30 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4032248779642 |
| Množství | 16 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 0.8 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0315 inch |
| Výška | 30 mm | Výška (v palcích) | 1.1811 inch |
| Šířka | 6 mm | Šířka (v palcích) | 0.2362 inch |
| Čistá hmotnost | 0.69 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
|-------------------------|--------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně 0.011 kg CO2 eq. |

Obecné údaje

| | |
|-------------------------------|---|
| Počet na list | 16 |
| Typ tisku | Podle specifikace zákazníka |
| Metoda tisku | MC Laser |
| Verze | bez obsahu halogenů |
| Šířka | 6 mm |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Barevný | Podle specifikace zákazníka |
| Halogen | Ne |
| Základní materiál | Polyamid 66 |
| Barva tisku | černá |
| Tištěné znaky | Vyžaduje soubor M-Print PRO |
| Počet značek v balení | Forma napájení MultiCard |
| kompatibilní tiskárna | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Insert markers |
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------------|------------|
| Halogen | Ne | Vnější prům. vodiče, max. | 115 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 7 mm | Vnější prům. vodiče | 7 - 115 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |


ELS 6/30 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství




Systémové příslušenství
 Objevte širokou nabídku příslušenství pro váš systém u-remote - ideální doplněk pro ještě efektivnější a flexibilnější aplikace.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | EM 8/30 | Verze | |
| Číslo | 1806120000 | EM, Označení svorek, 32.4 x 7.2 mm, Rozteč v mm (P): 7.20 | |
| objednávky | | Weidmueller, Transparentní | |
| GTIN (EAN) | 4032248275298 | | |
| Množství | 50 ST | | |

WKM pro vkládací štítky



Bezhalogenová, transparentní kapsa WKM nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy. Předtiskuté štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí příchytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu. Výhody při použití kabelových značek WKM

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | WKM 8/30 | Verze | |
| Číslo | 1631910000 | WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Štítky na vodiče a kabely, Transparentní | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4008190206666 | | |
| Množství | 50 ST | | |