



PushPull zásuvný konektor podle IEC 61076-3-117  
ver.14 (PROFINET), kov, prázdný kryt

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Empty enclosure, Device flange
Číslo objednávky	<a href="#">1047940000</a>
Typ	IE-BHD-V14M
GTIN (EAN)	4032248784486
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E316369

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	13.2 mm	Hloubka (v palcích)	0.5197 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	22.2 mm	Šířka (v palcích)	0.874 inch
Čistá hmotnost	14.9 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750
Složení	Kryt zástrčky s označením/ držákem popisju: 9*11 mm; vhodné k umístění RJ45 a vláknových optických vložek		

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Nákresy**

**Rozměrový výkres**



**Rozměrový výkres**

