

IE-BHC-V14M-RJA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver.14 (PROFINET), kov, RJ45, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

Verze	Empty enclosure
Číslo objednávky	1047950000
Typ	IE-BHC-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4032248784493
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34.7 mm	Hloubka (v palcích)	1.3661 inch
Výška	39.6 mm	Výška (v palcích)	1.5591 inch
Šířka	39.6 mm	Šířka (v palcích)	1.5591 inch
Čistá hmotnost	4.95 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750
Složení	Kryt zástrčky s označením/ držákem popisju: 9*11 mm; vhodné k umístění RJ45 a vláknových optických vložek		

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Nákresy

Výřez instalace



IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Číslo	1963840000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Číslo	1963830000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Číslo	1962850000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-C	Verze
Číslo	1962840000	Zásuvka RJ45, Vložky upínací hlavy – spojka
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248645046	
Množství	10 ST	

USB



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-USB-A	Verze
Číslo	1019570000	USB vložka, Přírubová vložka, typ A
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248731602	
Množství	1 ST	

IE-BHC-V14M-RJA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Hybrid

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-HYB-10P	Verze
Číslo	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823970	
Množství	10 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verze
Číslo	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869114	
Množství	300 ST	

IE upevňovací nástroj



Instalační nástroj pomáhá utáhnout pojistnou matici při montáži příruby verze 04.

Poznámky:

- Standardní nástroj
- z tvrdého plastu

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FISP-V4	Verze
Číslo	9204370000	Mounting tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248660780	
Množství	2 ST	