

**Obrázek výrobku****IP65**

Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na horní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| Číslo objednávky | <a href="#">1052430000</a>                                                                                                                                                        |
| Typ              | HDC 10B ABO                                                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)       | 4032248794218                                                                                                                                                                     |
| Množství         | 1 items                                                                                                                                                                           |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cURus)  | E92202                 |

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |             |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Výška          | 25 mm   | Výška (v palcích) | 0.9842 inch |
| Šířka          | 58.5 mm | Šířka (v palcích) | 2.3031 inch |
| Čistá hmotnost | 64.24 g |                   |             |

## Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                    |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |                    |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                    |
| Chemická odolnost             | Látka                 | Aceton             |
|                               | Chemická odolnost     | Podmíněně odolné   |
|                               | Látka                 | Vrtací olej        |
|                               | Chemická odolnost     | Odolné             |
|                               | Látka                 | Nafta              |
|                               | Chemická odolnost     | Odolné             |
|                               | Látka                 | Etylalkohol        |
|                               | Chemická odolnost     | Odolné             |
|                               | Látka                 | Převodový olej     |
|                               | Chemická odolnost     | Odolné             |
|                               | Látka                 | Hydraulický olej   |
|                               | Chemická odolnost     | Odolné             |
|                               | Látka                 | Chladiivo          |
|                               | Chemická odolnost     | Odolné             |
|                               | Látka                 | Petrolejový benzin |
|                               | Chemická odolnost     | Odolné             |
|                               | Látka                 | Pot                |
|                               | Chemická odolnost     | Odolné             |
|                               | Látka                 | Prémiový benzin    |
|                               | Chemická odolnost     | Podmíněně odolné   |
|                               | Látka                 | Voda               |
|                               | Chemická odolnost     | Odolné             |
|                               | Látka                 | UV                 |
|                               | Chemická odolnost     | Nestabilní         |
|                               | Látka                 | Ozón               |
|                               | Chemická odolnost     | Nestabilní         |

## Obecné údaje

|                   |                   |              |                         |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Provedení povrchu | Práškové lakování | Stupeň krytí | IP65, v zapojeném stavu |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|

## Technické údaje

### Rozměry

|                 |       |                 |       |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| Kabelový vstup  | Ne    | Šířka pouzdra C | 43 mm |
| Výška pouzdra B | 29 mm |                 |       |

### Verze

|                                |                 |                                   |                                        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Počet kabelových průchodek     | 0               | Velikost kabelových vstupů        | none                                   |
| Horní část/dolní část/víčko    | dolní část      | Kryt                              | bez krytu                              |
| Počet kabelových vstupů nahoře | 0               | Počet kabelových vstupů ze strany | 0                                      |
| Design pouzdra                 | Přepážkový kryt | Design zajišťovacího systému      | Boční uzamykací svorka na horní straně |
| Design                         | Standardně      | Instalační velikost               | 4                                      |
| Kabelový vstup                 | Ne              | Těsnění                           | NBR                                    |
| Barva (RAL)                    | RAL 7035        | BG                                | 4                                      |
| Vhodné pro systém ModuPlug®    | Ano             |                                   |                                        |

### Důležitá poznámka



|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Informace o produktu | Při montáži skříní se ujistěte, že je ploché těsnění správně usazeno. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## Nákresy

### Výkres



### Montážní výřez

