

WQV 16/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 101 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 11.90, Izolované: Ano, Šířka: 10.4 mm |
| Číslo objednávky | 1055160000 |
| Typ | WQV 16/3 |
| GTIN (EAN) | 4008190149888 |
| Množství | 50 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 27 mm | Hloubka (v palcích) | 1.063 inch |
| Výška | 33.3 mm | Výška (v palcích) | 1.311 inch |
| Šířka | 10.4 mm | Šířka (v palcích) | 0.4094 inch |
| Čistá hmotnost | 9.7 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -60 °C...85 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Specifikace systému

Verze Pro svorky

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Základní materiál | PA 66 | Barevný | Žlutá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Typ upevnění | Příšroubováno | Návod k instalaci | Přímá montáž |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Data hodnocení

| | | | |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| Jmenovité napětí | 400 V | Jmenovitý proud | 101 A |
|------------------|-------|-----------------|-------|

Rozměry

Rozteč v mm (P) 11.90 mm

Všeobecně

| | | | |
|------------|---|-------------------|--------------|
| Počet pólů | 3 | Návod k instalaci | Přímá montáž |
|------------|---|-------------------|--------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

Příslušenství

Řezací a vrubovací nástroje pro propojky



- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------|--|
| Typ | WAW 1 NEUTRAL | Verze | |
| Číslo objednávky | 9004500000 | Různé nástroje | |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | | |
| Množství | 1 ST | | |