

Obrázek výrobku

S naší širokou škálou stíněných připojení KLBŮ můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	W řada, Sběrnice stínění
Číslo objednávky	1056400000
Typ	LS 2.8 WDU2.5-10
GTIN (EAN)	4008 190036454
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4.3 mm	Hloubka (v palcích)	0.1693 inch
Výška	75.2 mm	Výška (v palcích)	2.9606 inch
Šířka	1.15 mm	Šířka (v palcích)	0.0453 inch
Čistá hmotnost	1.6 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Základní materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbřitě šedá
-------------------	----------------	---------	----------------

Další technická data

Typ upevnění	clip-in	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		


Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Nákresy



Příslušenství

Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Číslo	9200520000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410361	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288	Verze
Číslo	1491740000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301472	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/288	Verze
Číslo	1491650000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301519	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/288	Verze
Číslo	1491630000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301489	
Množství	100 ST	

Objímky kabelových ok, plně izolované



Plně izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	VFSKHV/0,5-1,0/288	Verze
Číslo	1491870000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301908	
Množství	100 ST	