

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor Y, M12, Distributor signálu
Číslo objednávky	1057940000
Typ	SAI-T-5-M12/M12 B-COD
GTIN (EAN)	4032248798001
Množství	1 items

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

33.19 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

Vyhovující

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	B-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	TPU
Materiál kontaktu	CuZn	Jmenovité napětí	60 V
Jmenovitý proud	4 A	Stupeň krytí	IP67
Závažnost znečištění	3	Připojení stínění	Ano
Materiál kroužku se závitem	Poniklovaný CuZn	Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C

Údaje o připojení

Skupinový výstup - zásuvný konektor	M12 konektor samec	Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	M12 konektor samec
Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	M12 konektor samice	Utahovací moment	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-101
---------------------	-----------------

Obecné údaje

Počet pólů	5	Kódování	B-kódování
Připojovací závit	M12	Povrch kontaktu	Pozlacené
Hlavní materiál krytu	TPU	Materiál kontaktu	CuZn
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovitý proud	4 A
Stupeň krytí	IP67	Závažnost znečištění	3
Připojení 1	M12	Připojení 2	Šroub
Připojení stínění	Ano	Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Nákresy

Propojení

