

## IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver.14 (PROFINET), kov, vložka SC

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba FO, IP67, Varianta 14 standardní příruba, SCRJ Duplex spojka, Multimode, POF
Číslo objednávky	<a href="#">1058120000</a>
Typ	IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN)	4032248799237
Množství	10 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
UL File Number Search [Web UL](#)  
Č. osvědčení (cULus) E316369

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	36.15 mm	Hloubka (v palcích)	1.4232 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	22.2 mm	Šířka (v palcích)	0.874 inch
Čistá hmotnost	26.86 g		

### Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Všeobecné údaje

Popis výrobku	Varianta 14 standardní příruba, SCRJ Duplex spojka	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Typ montáže	2 šrouby
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	500
Typ vlákna	Multimode, POF	Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB
Připojení 1	SCRJ	Připojení 2	SCRJ
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 30 dB		


### Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 Č. osvědčení (cULus) E316369

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**Výřez instalace**



## IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V14P	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1058310000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Množství	10 ST		