

IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver.14 (PROFINET), kov, vložka SC

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba FO, IP67, Varianta 14 standardní příruba, SCRJ Duplex spojka, jednovidový
Číslo objednávky	1058140000
Typ	IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C
GTIN (EAN)	403224879925 1
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	36.15 mm	Hloubka (v palcích)	1.4232 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	22.2 mm	Šířka (v palcích)	0.874 inch
Čistá hmotnost	26.69 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Popis výrobku	Varianta 14 standardní příruba, SCRJ Duplex spojka	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Typ montáže	2 šrouby
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	500
Typ vlákna	jednovidový	Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB
Připojení 1	SCRJ	Připojení 2	SCRJ
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB		


Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	---------------------------------------	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Výřez instalace



IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V14P	Verze	
Číslo objednávky	1058310000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Množství	10 ST		