


Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Z řada, Uvolnění napětí
Číslo objednávky	1059110000
Typ	ZZE ZP2.5/4/K
GTIN (EAN)	4032248840922
Množství	25 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7.87 mm	Hloubka (v palcích)	0.3098 inch
Výška	54.5 mm	Výška (v palcích)	2.1457 inch
Šířka	19.9 mm	Šířka (v palcích)	0.7835 inch
Čistá hmotnost	0 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	Uvolnění napětí
-------	-----------------

Údaje materiálu

Základní materiál	PA 66 GF 30	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		