



Kabelové vázací pásy s možností povolení a opakovaného použití, vhodné pro dočasné svázání a pro případy, kdy je nezbytná funkce otevření-zavření.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásy, 7.5 x 250 mm, Polyamid 66, 220 N
Číslo objednávky	1059230000
Typ	CB-R 250/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806171
Množství	3500 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	250 mm	Výška (v palcích)	9.8425 inch
Šířka	7.5 mm	Šířka (v palcích)	0.2953 inch
Čistá hmotnost	2.59 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...85 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ne	Pro znovuotevření	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	85 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Průměr kabelu, max.	70 mm	Základní materiál	Polyamid 66
Pevnost v tahu	220 N	Průměr svazku, max.	65 mm
Pevnost v tahu (síla v librách)	49 lbf	Průměr svazku, min.	3 mm

Důležitá poznámka

Informace o produktu Počet balení v krabici (kusů): 35
Počet položek v balení (kusů): 100
Jedna dodací jednotka odpovídá jednomu balení a lze objednat pouze násobky dodací jednotky.

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Nákresy

Výkres

