

## HDC KIT HE-P 06.11 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC soupravy jsou standardizované sady pro montáž kompletních plug-in konektorů.

HDC soupravy se obvykle skládají z vložky zástrčky, vložky zásuvky, zástrčkového krytu, přepážkového krytu a kabelové průchodky.

Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních konektorů s metrickým nebo PG závitem kabelové vývodky.

PUSH IN připojení je způsob připojení přes přímou vložku.

Předpřipravený drát může být vložen přímo do spoje bez nutnosti použití jakýchkoliv nástrojů.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | RockStar® HDC soupravy-Zátěžové konektory, Souprava, HE, Instalační velikost: 3, Póly: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, tlakově litý hliník, M 20 |
| Číslo objednávky | <a href="#">1061720000</a>  |
| Typ              | HDC KIT HE-P 06.11 M  |
| GTIN (EAN)       | 4032248816446   |
| Množství         | 1 items   |

## HDC KIT HE-P 06.11 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

384 g

## Teploty

Mezní teplota

-40 °C ... 100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Obecné údaje

Provedení povrchu

Práškové lakování

Stupeň krytí

IP65

Řada

HE

## Verze

Velikost kabelových vstupů

M 20

Počet kabelových vstupů nahoře

1

Počet kabelových vstupů ze strany

0

Typ připojení

PUSH IN

Design zajišťovacího systému

Koncová uzamykací svorka, dolní strana

Instalační velikost

3

Těsnění

NBR

Barva (RAL)

RAL 7035

BG

3

## Všeobecné údaje

Počet pólů

6

Typ připojení PE

Šroubové připojení

Instalační velikost

3

Kabelová průchodka

M 20

Základní materiál

tlakově litý hliník

Řada

HE

Jmenovité napětí (DIN EN 61984)

500 V

Jmenovitý proud (DIN EN 61984)

24 A

BG

3

## Verze

Typ připojení

PUSH IN

Instalační velikost

3

Průřez vodiče, max.

4 mm<sup>2</sup>

Průřez vodiče, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

Provedení povrchu

Práškové lakování

Základní materiál

tlakově litý hliník

BG

3

## Klasifikace

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

**Technické údaje**

ECLASS 15.0

27-44-02-92

## HDC KIT HE-P 06.11 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### HDC COS



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC COS 16                 | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1431000000</a> | Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190052706              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC COS 24                 | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1430900000</a> | Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190077228              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC COS 32                 | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1430800000</a> | Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190176181              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### SPB



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SPB-M 3                    | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1203600000</a> | Zátěžové konektory, Příslušenství, Zajišťovací šrouby |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190120047              |   |
| Množství   | 100 ST                     |   |