

## HDC KIT HE-P 24.131

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC soupravy jsou standardizované sady pro montáž kompletních plug-in konektorů.

HDC soupravy se obvykle skládají z vložky zástrčky, vložky zásuvky, zástrčkového krytu, přepážkového krytu a kabelové průchodky.

Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních konektorů s metrickým nebo PG závitem kabelové vývodky.

PUSH IN připojení je způsob připojení přes přímou vložku.

Předpřipravený drát může být vložen přímo do spoje bez nutnosti použití jakýchkoliv nástrojů.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | RockStar® HDC soupravy-Zátěžové konektory, Souprava, HE, Instalační velikost: 8, Póly: 24, PUSH IN, 500 V, 16 A, tlakově litý hliník, PG 21 |
| Číslo objednávky | <a href="#">1061800000</a>  |
| Typ              | HDC KIT HE-P 24.131   |
| GTIN (EAN)       | 4032248816460   |
| Množství         | 1 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 709.28 g

## Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP65  
Řada HE

## Verze

Velikost kabelových vstupů PG 21 Počet kabelových vstupů nahoře 0  
Počet kabelových vstupů ze strany 0 Typ připojení PUSH IN  
Design zajišťovacího systému Boční uzamykací svorka na dolní straně Instalační velikost 8  
Těsnění NBR BG 8

## Všeobecné údaje

Počet pólů 24 Typ připojení PE Šroubové připojení  
Instalační velikost 8 Kabelová průchodka PG 21  
Základní materiál tlakově litý hliník Řada HE  
Jmenovité napětí (DIN EN 61984) 500 V Jmenovitý proud (DIN EN 61984) 16 A  
BG 8

## Verze

Typ připojení PUSH IN Instalační velikost 8  
Průřez vodiče, max. 4 mm<sup>2</sup> Průřez vodiče, min. 0.5 mm<sup>2</sup>  
Provedení povrchu Práškové lakování Základní materiál tlakově litý hliník  
BG 8

## Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943  
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92  
ECLASS 15.0 27-44-02-92

## HDC KIT HE-P 24.131

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### HDC COS



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC COS 16                 | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1431000000</a> | Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190052706              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC COS 24                 | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1430900000</a> | Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190077228              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |
| Typ        | HDC COS 32                 | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1430800000</a> | Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190176181              |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |

### SPB



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SPB-M 3                    | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1203600000</a> | Zátěžové konektory, Příslušenství, Zajišťovací šrouby |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190120047              |   |
| Množství   | 100 ST                     |   |