


## IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver.14 (PROFINET), kov, vložka LC

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba FO, IP67, Varianta 14 kabelová průchodka centrálního kabelu, LC duplex spojka, jednovidový
Číslo objednávky	<a href="#">1062620000</a>
Typ	IE-BSC-V14M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248813339
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	33 mm	Hloubka (v palcích)	1.2992 inch
Výška	39.6 mm	Výška (v palcích)	1.5591 inch
Šířka	39.6 mm	Šířka (v palcích)	1.5591 inch
Čistá hmotnost	4.66 g		

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C  
Teplota instalace

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Všeobecné údaje

Popis výrobku	Varianta 14 kabelová průchodka centrálního kabelu, LC duplex spojka	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	500	Typ vlákna	jednovidový
Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB	Připojení 1	LC Duplex
Připojení 2	LC Duplex	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB

## Obecné standardy


Standardní konektor IEC 61076-3-117 Var. 14,  
IEC 61754-20

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Nákresy

Výřez instalace



## IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V14P	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1058310000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Množství	10 ST		