



Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení skupiny, Kryt, 64 x 27 mm, Rozteč v mm (P): 27.00 Weidmueller, Bílá
Číslo objednávky	1062960000
Typ	WAD 27 NE WS
GTIN (EAN)	4008190148225
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	64 mm	Výška (v palcích)	2.5197 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1.063 inch
Čistá hmotnost	4.71 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Barevný	Bílá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Rozměry

Rozteč v mm (P) 27.00 mm

Všeobecně

Rozsah provozní teploty, max. 100 °C Rozsah provozní teploty, min. -40 °C

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		