

Obrázek výrobku

Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 232 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 27.00, Izolované: Ne, Šířka: 10 mm |
| Číslo objednávky | 1063500000 |
| Typ | WQV 70/95/2 |
| GTIN (EAN) | 4008190028329 |
| Množství | 5 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 61.6 mm | Hloubka (v palcích) | 2.4252 inch |
| Výška | 37 mm | Výška (v palcích) | 1.4567 inch |
| Šířka | 10 mm | Šířka (v palcích) | 0.3937 inch |
| Čistá hmotnost | 101.6 g | | |

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Pro svorky

Údaje materiálu

Základní materiál pocínovaná měď Barevný Stříbřitě šedá

Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Návod k instalaci Přímá montáž

Data hodnocení

Jmenovitý proud 232 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 27.00 mm

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Utahovací moment, max. 3 Nm

Všeobecně

Počet pólů 2 Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

Příslušenství

Řezací a vrubovací nástroje pro propojky



- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Typ | WAW 1 NEUTRAL | Verze | |
| Číslo objednávky | 9004500000 | Miscellaneous tools | |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | | |
| Množství | 1 ST | | |