

**KISC M6X16-Z3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Verze            | SAK řada, Upevňovací šroub, Ocel |
| Číslo objednávky | <a href="#">1063700000</a>       |
| Typ              | KISC M6X16-Z3                    |
| GTIN (EAN)       | 4008190120887                    |
| Množství         | 20 items                         |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 20 mm  | Hloubka (v palcích) | 0.7874 inch |
| Výška          | 4.8 mm | Výška (v palcích)   | 0.189 inch  |
| Šířka          | 4.8 mm | Šířka (v palcích)   | 0.189 inch  |
| Čistá hmotnost | 6.1 g  |                     |             |

## Teploty

|                    |                |                |               |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -5 °C...40 °C |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Specifikace systému

|       |                |
|-------|----------------|
| Verze | pro přípojnice |
|-------|----------------|

## Údaje materiálu

|                   |      |                   |       |
|-------------------|------|-------------------|-------|
| Základní materiál | Ocel | Provedení povrchu | Různé |
| Barevný           | Šedá |                   |       |

## Další technická data

|                                       |               |                   |              |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Typ upevnění                          | Příšroubováno | Návod k instalaci | Přímá montáž |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne            |                   |              |

## Rozměry

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Metrická velikost závitu, externí | 6.00 mm |
|-----------------------------------|---------|

## Všeobecně

|                   |              |                   |       |
|-------------------|--------------|-------------------|-------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Provedení povrchu | Různé |
|-------------------|--------------|-------------------|-------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |