


WAH 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

106446 WAH 35



Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skříňce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubové svorníkové svorky, Kryt, Běžová, 26 mm
Číslo objednávky	1064460000
Typ	WAH 35
GTIN (EAN)	4008190176587
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22.6 mm	Hloubka (v palcích)	0.8898 inch
Výška	63.5 mm	Výška (v palcích)	2.5 inch
Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1.0236 inch
Čistá hmotnost	4.92 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Barevný	Běžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Typ upevnění	clip-in	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
--------------	---------	---------------------------------------	----

Rozměry

Rozteč v mm (P)	27.00 mm
-----------------	----------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Příslušenství

Ochrana proti kontaktu



Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skříňce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WAP WFF35	Verze	
Číslo objednávky	106970000		Šroubové svorníkové svorky, Krycí deska, Tmavě béžová, 2 mm
GTIN (EAN)	4008190104023		
Množství	20 ST		