

**WAH 70 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skříňce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Šroubové svorníkové svorky, Kryt, Světle zelená, 31 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1064550000</a>
Typ	WAH 70 GN
GTIN (EAN)	4008190176976
Množství	20 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	29.9 mm	Hloubka (v palcích)	1.1772 inch
Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3.3464 inch
Šířka	31 mm	Šířka (v palcích)	1.2205 inch
Čistá hmotnost	8.47 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.12 kg CO2 eq.	

## Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Barevný	Světle zelená
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

## Další technická data

Typ upevnění	Přichytka	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	32.00 mm
-----------------	----------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		