

WAH 70 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skříňce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubové svorníkové svorky, Kryt, Modrá, 31 mm
Číslo objednávky	1064580000
Typ	WAH 70 BL
GTIN (EAN)	4008190107475
Množství	20 items

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	29.9 mm	Hloubka (v palcích)	1.1772 inch
Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3.3464 inch
Šířka	31 mm	Šířka (v palcích)	1.2205 inch
Čistá hmotnost	8.37 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Barevný	Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Typ upevnění	clip-in	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	32.00 mm	TS 35 offset	19 mm
-----------------	----------	--------------	-------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		