

WAH 185/300 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skřínce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubové svorníkové svorky, Kryt, Modrá, 54 mm
Číslo objednávky	1064780000
Typ	WAH 185/300 BL
GTIN (EAN)	4008 190103200
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	43.9 mm	Hloubka (v palcích)	1.7283 inch
Výška	139 mm	Výška (v palcích)	5.4724 inch
Šířka	54 mm	Šířka (v palcích)	2.126 inch
Čistá hmotnost	26.36 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.379 kg CO2 eq.	

Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Barevný	Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Typ upevnění	Přichytka	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
--------------	-----------	---------------------------------------	----

Rozměry

Rozteč v mm (P)	55.00 mm
-----------------	----------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		