


**Obrázek výrobku**

Další připojení umožňuje samostatná odbočka napětí. Tu lze použít například pro nouzový zdroj napájení před hlavním vypínačem nebo pouze jako dodatečné připojení v aplikaci.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Pomocné připojení (svorka), Počet připojení: 1
Číslo objednávky	<a href="#">1066000000</a>
Typ	WZAD 70/95
GTIN (EAN)	4008 1900 17064
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	10 mm	Hloubka (v palcích)	0.3937 inch
Výška	39.61 mm	Výška (v palcích)	1.5594 inch
Šířka	19.7 mm	Šířka (v palcích)	0.7756 inch
Čistá hmotnost	6.05 g		

## Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Další připojení Počet úrovní 1  
Počet svěrných bodů na úroveň 1

## Údaje materiálu

Základní materiál pocínovaná měď Barevný Stříbřitě šedá

## Další technická data

Typ upevnění clip-in Návod k instalaci Průchodka (pouzdro),  
Přímá montáž  
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

## Data hodnocení

Jmenovité napětí 800 V Jmenovité DC napětí 800 V  
Jmenovitý proud 32 A

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 20.00 mm

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Počet připojení 1 Upínací rozsah, max. 6 mm<sup>2</sup>  
Upínací rozsah, min. 0.5 mm<sup>2</sup>

## Všeobecně

Návod k instalaci Průchodka (pouzdro),  
Přímá montáž

**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		