

**WZAF 185****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Další připojení umožňuje samostatná odbočka napětí. Tu lze použít například pro nouzový zdroj napájení před hlavním vypínačem nebo pouze jako dodatečné připojení v aplikaci.

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Pomocné připojení (svorka)
Číslo objednávky	<a href="#">1066400000</a>
Typ	WZAF 185
GTIN (EAN)	4008 19003 1985
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	10 mm	Hloubka (v palcích)	0.3937 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1.5748 inch
Šířka	40 mm	Šířka (v palcích)	1.5748 inch
Čistá hmotnost	16.05 g		

## Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Další připojení

## Údaje materiálu

Základní materiál pocínovaná měď Barevný Stříbřitě šedá

## Další technická data

Typ upevnění	Přichytka	Návod k instalaci	Průchodka (pouzdro), Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Data hodnocení

Jmenovitý proud 32 A

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 40.00 mm

## Všeobecně

Návod k instalaci Průchodka (pouzdro),  
Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		