



Koncové desky (AP) pro řadu výrobků VSSC ve světle modré a černé

Všeobecné objednací údaje

Verze	VSSC, Bočnice
Číslo objednávky	1067230000
Typ	AP VSSC6 LB
GTIN (EAN)	4032248999866
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	81 mm	Hloubka (v palcích)	3.189 inch
Výška	88.5 mm	Výška (v palcích)	3.4842 inch
Šířka	1.5 mm	Šířka (v palcích)	0.0591 inch
Čistá hmotnost	5.8 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...80 °C	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Vlhkost	5...96 %		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Verze	Bočnice	Design	různé
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Světle modrá
Stupeň krytí	IP20		

Obecné údaje

Stupeň krytí	IP20	Barevný	Světle modrá
--------------	------	---------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		