



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
Číslo objednávky	1068930000
Typ	IE-BP-VAPP
GTIN (EAN)	4032248823093
Množství	10 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.7677 inch
Čistá hmotnost	9.68 g		

Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	černá
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Typ montáže	Pouze v interiérech
Stupeň krytí	IP54		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Nákresy

