



Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Číslo objednávky	<a href="#">1068970000</a>
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823956
Množství	300 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.29 g

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota  
Teplota instalace

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Stínění	nestíněné	Kategorie	Různé
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0.75 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Připojení 2	Crimp		

## Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí 24 V

## Důležitá poznámka


Informace o produktu Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

# Nákresy

## Rozměrový výkres



## Příslušenství

### Crimping tools



Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1119580000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4032248900626	
Množství	1 ST	