

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

Všeobecné objednací údaje

Verze	Insert, for plug insert, Hybrid
Číslo objednávky	1068990000
Typ	IE-PI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823963
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus) E316369

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 13.2 g

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS Vyhovující

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, AWG 20
max. (AWG)

Stínění 360° celkový kryt

Průřez izolace, max. 2.2 mm

Kategorie Kat.5 (ISO/IEC 11801)

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, 0.08 mm²
min.

Cykly zapojování 500

Připojení 2 Lisovaný spoj

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, AWG 27
min. (AWG)

Hlavní materiál krytu Nikl-stříbro, PA 66

Průřez izolace, min. 1 mm

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, 0.75 mm²
max.

Stupeň krytí IP67 s pouzdem

Připojení 1 Hybrid (Q10)

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu ≤ 5 mΩ

Jmenovité napětí 24 V

Objemový odpor <10 mΩ

Jmenovitý proud 3 A na kontakt

Obecné standardy

Č. osvědčení (cULus) E316369

Důležitá poznámka

Informace o produktu Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121


ECLASS 15.0 27-44-03-90

ETIM 9.0 EC001121

ECLASS 14.0 27-44-03-90

Nákresy


Rozměrový výkres



Příslušenství

Hybrid

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verze
Číslo	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869152	
Množství	300 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Verze
Číslo	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823109	
Množství	300 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Verze
Číslo	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248915347	
Množství	300 ST	

Crimping tools



Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Číslo	1119580000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.08mm ² , 1mm ² , FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4032248900626	
Množství	1 ST	