



Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Flange insert, for flange insert, Hybrid
Číslo objednávky	<a href="#">1069010000</a>
Typ	IE-BI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823970
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E316369

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	30.6 g
----------------	--------

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 20	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)	AWG 27
Stínění	360°deg, celkový kryt	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, Nikl-stříbro, PA 66
Průřez izolace, max.	2.2 mm	Průřez izolace, min.	1 mm
Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.08 mm <sup>2</sup>	Stupeň krytí	IP67 s pouzdem
Cykly zapojování	500	Připojení 1	Hybrid (Q10)
Připojení 2	Lisovaný spoj		

## Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu	≤ 10 mΩ	Objemový odpor	<10 mΩ
Jmenovité napětí	24 V	Jmenovitý proud	3 A na kontakt

## Obecné standardy

Č. osvědčení (cULus)	E316369
----------------------	---------

## Důležitá poznámka


Informace o produktu	Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14
----------------------	-------------------------------------------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Nákresy


### Rozměrový výkres



## Příslušenství

### Hybrid

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verze
Číslo	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869114	
Množství	300 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Verze
Číslo	<a href="#">1068970000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823956	
Množství	300 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Verze
Číslo	<a href="#">1135160000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248915477	
Množství	300 ST	

### Crimping tools



Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Číslo	<a href="#">1119580000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4032248900626	
Množství	1 ST	