

**WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Koncová destička pro svorkovnice, Tmavě béžová, Výška: 45.4 mm, Šířka: 5.08 mm, V-O, Wemid, Příchytka: Ne
Číslo objednávky	<a href="#">1070000000</a>
Typ	WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA
GTIN (EAN)	4008190191221
Množství	20 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	45 mm	Hloubka (v palcích)	1.7716 inch
Výška	45.4 mm	Výška (v palcích)	1.7874 inch
Šířka	5.08 mm	Šířka (v palcích)	0.2 inch
Čistá hmotnost	2.75 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...75 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0,032 kg CO2 eq.	

## Specifikace systému

Verze Bočnice

## Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Přichytka	Ne	Návod k instalaci	Průchodka (pouzdro), Přímá montáž
-----------	----	-------------------	--------------------------------------

## Všeobecně

Návod k instalaci Průchodka (pouzdro),  
Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		