



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 232 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 27.00, Izolované: Ne, Šířka: 10 mm
Číslo objednávky	1072300000
Typ	WQV 70/95-PEN
GTIN (EAN)	4008190489717
Množství	5 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	79 mm	Hloubka (v palcích)	3.1102 inch
Výška	37 mm	Výška (v palcích)	1.4567 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0.3937 inch
Čistá hmotnost	104.32 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	----------------	----------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

Údaje materiálu

Základní materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbřitě šedá
-------------------	----------------	---------	----------------

Další technická data

Typ upevnění	Přišroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
--------------	---------------	-------------------	--------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	232 A
-----------------	-------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	27.00 mm
-----------------	----------

Všeobecně

Počet pólů	2	Návod k instalaci	Přímá montáž
------------	---	-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Příslušenství**Řezací a vrubovací nástroje pro propojky**

- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednací údaje

Typ	WAW 1 NEUTRAL	Verze
Číslo objednávky	9004500000	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
Množství	1 ST	