


Obrázek výrobku

Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 292 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 32.00, Izolované: Ne, Šířka: 10 mm |
| Číslo objednávky | 1072400000 |
| Typ | WQV 120-PEN |
| GTIN (EAN) | 4008190489724 |
| Množství | 5 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 89 mm | Hloubka (v palcích) | 3.5039 inch |
| Výška | 44 mm | Výška (v palcích) | 1.7323 inch |
| Šířka | 10 mm | Šířka (v palcích) | 0.3937 inch |
| Čistá hmotnost | 151.8 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -50 °C...55 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Specifikace systému

Verze Pro svorky

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|----------------|
| Základní materiál | PA 66 | Barevný | Stříbřitě šedá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Typ upevnění | Příšroubováno | Návod k instalaci | Přímá montáž |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Data hodnocení

| | | | |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| Jmenovité napětí | 400 V | Jmenovitý proud | 292 A |
|------------------|-------|-----------------|-------|

Rozměry

Rozteč v mm (P) 32.00 mm

Všeobecně

| | | | |
|------------|---|-------------------|--------------|
| Počet pólů | 2 | Návod k instalaci | Přímá montáž |
|------------|---|-------------------|--------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

Příslušenství

Řezací a vrubovací nástroje pro propojky



- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Typ | WAW 1 NEUTRAL | Verze | |
| Číslo objednávky | 9004500000 | Miscellaneous tools | |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | | |
| Množství | 1 ST | | |