

Obrázek výrobku

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Předělová deska (svorka), Oranžová, Výška: 58 mm, Šířka: 5 mm, V-2, PA 66
Číslo objednávky	1072660000
Typ	WBB WDK2.5/BL5.08
GTIN (EAN)	4008 1904 70555
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	45.2 mm	Hloubka (v palcích)	1.7795 inch
Výška	58 mm	Výška (v palcích)	2.2835 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0.1968 inch
Čistá hmotnost	8.5 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

Specifikace systému

Verze Koncová a mezilehlá deska

Údaje materiálu

Základní materiál	PA 66	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Přichytka Ne Návod k instalaci Přímá montáž

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		