

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver.14 (PROFINET), kov, hybridní vložka

Všeobecné objednací údaje

Verze	Hybridní příruba, IP67, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Číslo objednávky	1072900000
Typ	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	37 g
----------------	------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 20	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)	AWG 27
Stínění	360° celkový kryt	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0.75 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.08 mm ²	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Typ montáže	2 šrouby
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	500
Připojení 1	Hybrid (Q10)	Připojení 2	Lisovaný spoj

Elektrické vlastnosti

Objemový odpor	<10 mΩ	Jmenovitý proud	3 A na kontakt
----------------	--------	-----------------	----------------


Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Výřez instalace



IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Hybrid

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Verze
Číslo	1135160000	Nalisovaný kontakt, pro přírubovou vložku, Hybridní
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248915477	
Množství	300 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verze
Číslo	1096150000	Nalisovaný kontakt, pro přírubovou vložku, Hybridní
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869114	
Množství	300 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Verze
Číslo	1068970000	Nalisovaný kontakt, pro přírubovou vložku, Hybridní
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823956	
Množství	300 ST	

Crimping tools



Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Číslo	1119580000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.08mm ² , 1mm ² , FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4032248900626	
Množství	1 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Hybridní kabel



Cívka, měděný kabel, hybridní, pružný, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-C5DHAG-MW	Verze
Číslo	1172250000	Přípojovací kabely, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B),
objednávky		PVC, Výrobky prodávané na metry, od 110 m
GTIN (EAN)	4032248964543	
Množství	110 M	

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V14P	Verze
Číslo	1058310000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248799404	
Množství	10 ST	


IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmueller.com

Sets - hybrid



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver. 14 (PROFINET), kov, hybridní vložka

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Verze	
Číslo objednávky	1072910000	Hybridní zástrčka, Kat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831128		
Množství	10 ST		